



Building
Solutions



Nowy klej do okładzin
ściennych i płyt
termoizolacyjnych

INSTA-STIK™ MP Fast Cure formulacja SZYBKOWIĄŻĄCA

Specjalnie opracowany klej do okładzin
ściennych i płyt termoizolacyjnych

Wydajność - do 15 m² przyklejonej powierzchni

Czas wiązania 3 do 5 minut



INSTA-STIK

Uniwersalny klej INSTA-STIK™ MP Fast Cure

Szybkowiązący specjalnie opracowany klej do okładzin ściennych i płyt termoizolacyjnych

Uniwersalny klej INSTA-STIK MP Fast Cure™ szybkowiązący jest pianą poliuretanową, specjalnie opracowaną do łączenia spienionego lub tłoczonego polistyrenu, poliuretanu, poliizocyanuratu, wełny mineralnej i okładzin ściennych do takich podłoży jak beton, kamień, gips, drewno, metal oraz różnego rodzaju podłoży bitumicznych.

INSTA-STIK MP Fast Cure™ zapewnia wysoką elastyczność ze względu na możliwość nakładania w pozycji pionowej lub poziomej. Jest szybki i łatwy w użyciu ze względu na możliwość regulacji dozowania kleju przy użyciu spustu lub pokrętła znajdującego się z tyłu pistoletu, oraz możliwość bezpośredniego nakładania na podłoże

Zalety stosowania kleju INSTA-STIK™ MP Fast Cure

- »» dobra przyczepność
- »» łatwy, czysty i szybki w użyciu
- »» lekki i łatwy w obsłudze i w transporcie
- »» wysoka wydajność: puszka (750 ml) wystarcza na pokrycie ok. 15m² powierzchni
- »» czysty w użyciu – podczas montażu nie pozostawia pyłu lub resztek
- »» nie niszczy podłoży mocowanych mechanicznie
- »» eliminuje mostki termiczne
- »» niewidoczne mocowanie
- »» minimalizuje hałas, wibracje i zakłócenia spokoju współmieszkańców budynku
- »» Nie wymaga przygotowania - uniwersalny klej INSTA-STIK MP Fast Cure™ może być stosowany natychmiast przy użyciu pistoletu do piany poliuretanowej
- »» Bez dodatkowych kosztów transportu i składowania
- »» Brak reakcji z substratami o alkalicznym odczynie
- »» Znacząco polepsza współczynnik izolacyjności termicznej systemu fasadowego

- »» Nie wymaga kosztownego czyszczenia narzędzi i urządzeń
- »» Nakładanie kleju może być wznowione po przerwaniu aplikacji
- »» Nie zawiera HCFC- i HFC

INSTA-STIK™ MP Fast Cure jest kompatybilny z następującymi materiałami uszczelniającymi:

- »» Płyty z polistyrenu tłoczonego (XPS)
- »» Płyty z polistyrenu spienionego (EPS)
- »» Płyty gipsowo-kartonowe zbrojone włóknem szklanym
- »» Zbrojona papa bitumiczna
- »» Płyty z wełny mineralnej
- »» Spienione szkło komórkowe
- »» Płyty korkowe
- »» Płyty pilśniowe
- »» Płyty ze spienionego silikatu
- »» Płyty kartonowo - gipsowe
- »» Terakota i okładziny z kamienia naturalnego, marmuru, granitu, etc.



INSTA-STIK™ MP Fast Cure skrócenie czasu robót



Sposób użycia kleju INSTA-STIK™ MP Fast Cure:

Przed zastosowaniem kleju INSTA-STIK MP Fast Cure™

- »»» Temperatura nakładania i podłoża +5 °C do +40 °C
- »»» Nosić rękawice i okulary ochronne
- »»» Powierzchnie, szczególnie powierzchnie metalowe, muszą być czyste i wolne od oleju, smarów, a także muszą być suche.
- »»» Przed zastosowaniem należy sprawdzić integralność podłoża jak również nośność podłoża (szczególnie w aplikacjach ściennych)

1. Wstrząsać energicznie puszkę z uniwersalnym klejem INSTA-STIK MP Fast Cure™ przez ok. 30 sekund.



2. Odwrócić puszkę do góry dnem i przykręcić do zaworu pistoletu. Podczas aplikacji trzymać puszkę w pozycji pionowej.



3. Nakładać paski kleju INSTA-STIK MP Fast Cure™ na ścianę/podłogę lub płytę termoizolacyjną



4. Zaleca się, aby płyty zostały mocno przyciśnięte do podłoża w ciągu 10 min. od nałożenia kleju INSTA-STIK MP Fast Cure™
Czas utwardzania kleju INSTA-STIK MP Fast Cure™ zależy od temperatury i wilgotności powietrza. Przed nałożeniem zaleca się wykonanie testu czasu utwardzania. W specyficznych warunkach suchego klimatu czas utwardzania można przyspieszyć poprzez zwiększenie wilgotności powietrza np. spryskanie wodą pasków kleju.



Pistolet należy czyścić środkiem do czyszczenia pistoletów GREAT STUFF™ PRO Gun Cleaner firmy Dow. Utwardzoną piankę usunąć mechanicznie.

INSTA-STIK™ MP Fast Cure nowa szybkowiążąca formuła



INSTA-STIK™ MP Fast Cure

Opakowanie:

- >>> Puszka 750 ml
- >>> 12 puszek w kartonie
- >>> 56 kartonów na palecie

NOWOŚĆ

Nowy pojemnik wyposażony
w specjalny bezpieczny zawór
oraz wężyk wielokrotnego
użytku, umożliwiający
aplikację bez użycia
pistoletu.



Dalsze zalecenia dotyczące stosowania INSTA-STIK™ MP Fast Cure

- >>> należy przestrzegać środków ostrożności zamieszczonych na etykiecie puszek INSTA-STIK MP Fast Cure oraz w Karcie Charakterystyki Niebezpiecznej Substancji.
- >>> Podczas dłuższego okresu stosowania INSTA-STIK MP Fast Cure wstrząsać puszką co pewien czas
- >>> Podczas dłuższych przerw, zabezpieczyć iglicę pistoletu w celu uniknięcia przypadkowego użycia.
- >>> Czas utwardzania kleju zależy od temperatury i wilgotności powietrza (wyższa wilgotność skraca czas wiązania kleju).

INSTA-STIK™ MP Fast Cure oszczędniejsze rozwiązanie!



=

15 m²

=



klej
25 kg



klej
25 kg

Dystrybutor kleju INSTA-STIK™ MP:



Building Solutions

DOW EUROPE GMBH

Bachtobelstrasse 3

CH-8810 Horgen

www.dowbuildingsolutions.com